

Garant GRIDLINE

Carrello montato di fabbrica per armadi GridLine, Per profondità alloggiamento in G: 20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	958482 20
GTIN	4062406301118
Classe articolo	9GK

Descrizione

Esecuzione:

Set GridLine composto da 2 traverse in lamiera di acciaio zincato. Completo di ruote montate e 1 set di maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Da avvitare ad armadi e cassettiere per utensili GridLine. **Spinta laterale.**

Montaggio in fabbrica contestualmente all'ordine di un armadio GridLine.

Per:

Armadi n. art. 940001 – 940123; n. art. 940801 – 940863.

Fornitura:

1× traversa con 2 ruote piroettanti con freno, 1× traversa con 2 ruote fisse, 1× set di maniglie.

Attenzione:

Dato il pericolo di ribaltamento, per il montaggio del carrello rispettare assolutamente l'altezza massima indicata.

Per la portata tenere conto del peso proprio dell'armadio / della cassetiera per utensili.

Nota:

Set per armadi GridLine di altezza massima di 1.250 mm. Portata massima totale 200 kg. **Solo per armadi GridLine senza cassetti.**

Descrizione tecnica

Ø Ruota piroettante	125 mm
Ø Ruota fissa	125 mm

Scheda tecnica

Profondità	500 mm
Portata massima	200 kg
Altezza appoggio	160 mm
Tipo di prodotto	Carrello