

Garant**Spazzola a disco per la pulitura grezza (SiC), Ø 76,2 mm, Esecuzione in tessuto: CRS****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554051 CRS
GTIN	4062406300975
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Dischi per pulitura grezza con tessuto in nylon sintetico e uniforme con grana abrasiva. Struttura aperta, nessun intasamento. **Elevato tasso d'asportazione** per lavori di pulizia universali.

Uso:

Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	15000 min ⁻¹
Grado durezza	duro
Ø Disco	76,2 mm
Grado di finezza	Extragrossa
Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo	SiC
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Attributo del nome del prodotto	Ø 76,2 mm
Tipo di prodotto	Panno per la pulitura grezza

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		