

Garant**Spazzola per pulitura grezza (SiC), Ø 50,8 mm, Esecuzione in tessuto: CRS****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 554050 CRS |
| GTIN | 4062406300968 |
| Classe articolo | 51E |

Descrizione**Esecuzione:**

Dischi per pulitura grezza con tessuto in nylon sintetico e uniforme con grana abrasiva. Struttura aperta, nessun intasamento. **Elevato tasso d'asportazione** per lavori di pulizia universali.

Uso:

Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ø Disco | 50,8 mm |
| Grado di finezza | Extragrossa |
| Grado durezza | duro |
| Numero massimo giri | 18000 min ⁻¹ |
| Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) |
| Sigla materiale abrasivo | SiC |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 50,8 mm |

Tipo di prodotto

Panno per la pulitura grezza

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Pietra | limitatamente adatto | | |
| Vernice | idoneo | | |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |