

**Scarpa alta per saldatori, antracite VX 7380 PERB, S3 NB, Taglia UE: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	092814 40
GTIN	4044348369838
Classe articolo	09C

**Descrizione****Esecuzione:**

**Calzature per saldatori VX 7380 PERB** per impiego in condizioni estreme. Sistema a grondaia per far scorrere i liquidi caldi.

- **Linguetta chiusa.**
- **Suola esterna Perbunan, antracite.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-COOL®.**

**Norma:**

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Nota:**

Esecuzione larga XB al n. art. 092815.

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 48.

Comprende l'elemento smorzatore (rosso e verde)

**Descrizione tecnica**

Genere	Unisex
--------	--------

Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Numero di scarpa UE	40
Caratteristica	Ammortizzazione Vario®
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Grado di protezione	S3
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza