

**Scarpa alta per saldatori, antracite VX 7380 PERB, S3 NB, Taglia UE: 47****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	092814 47
GTIN	4044348369906
Classe articolo	09C

Descrizione**Esecuzione:**

Calzature per saldatori VX 7380 PERB per impiego in condizioni estreme. Sistema a grondaia per far scorrere i liquidi caldi.

- **Linguetta chiusa.**
- **Suola esterna Perbunan, antracite.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092815.

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 48.

Comprende l'elemento smorzatore (rosso e nero)

Descrizione tecnica

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)

Oltre 200 °C

Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Grado di protezione	S3
Numero di scarpa UE	47
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Caratteristica	Ammortizzazione Vario®
Genere	Unisex
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza