



## Strumento di controllo dell'angolo di rotazione per chiavi dinamometriche "SmartCheck Angle", Campo di misura dell'angolo max.: 720grado



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	654660 720
GTIN	4018754323005
Classe articolo	60N

### Descrizione

#### Esecuzione:

Strumento di controllo dell'angolo di rotazione variabile e flessibile grazie ai supporti intercambiabili per chiavi torsionometriche fino a 400 Nm. Display, porta display e corpo base ruotabili di 180°. Il display e la tastiera digitale sono dotati di protezione antispruzzo e l'alloggiamento è realizzato in plastica resistente agli urti. Il braccio girevole può essere fissato per facilitare il trasporto. Misurazioni dell'angolo di rotazione fino a 720° con impostazione del valore nominale e visualizzazione dei risultati direttamente sullo strumento. Interfaccia USB per la documentazione dei valori di controllo. Un'interfaccia bidirezionale consente inoltre la parametrizzazione di nuovi valori di controllo e l'utilizzo di sistemi di comando propri. Possibilità di memorizzare fino a 2000 valori di controllo con marca temporale. Software di documentazione opzionale scaricabile gratuitamente mediante l'apposito link.

Modalità di utilizzo: visualizzazione continua (**Track**), visualizzazione valore di picco (**Peak-Hold**).

#### Vantaggi:

Strumento di controllo dell'angolo di rotazione variabile e compatto. Funzionamento mediante alimentatore o a batteria.

#### Uso:

Verifica della conformità delle **chiavi torsionometriche** rispetto alla tolleranza specificata.

#### Fornitura:

Inclusi alimentatore USB e adattatori di riduzione da 1/4 pollice e 3/8 pollice; in robusta valigetta di plastica.

## Descrizione tecnica

Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza L	452 mm
Lunghezza L	752 mm
Peso	7,8 kg
Altezza h <sub>2</sub>	327 mm
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Altezza h <sub>1</sub>	187 mm
Quadro femmina	1/2 pollici
Larghezza b	263 mm
Intervallo di misurazione	0 - 720 grado
Taratura	Prezzo su richiesta
Interfaccia	Porta USB
Serie	SmartCheck
Memoria dei valori di misura	sì
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Precisione di misurazione angolo di rotazione	±0,05 grado
Tipo di prodotto	Strumento di controllo della coppia

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali 6LR61	081551 6LR61
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3