

Garant**Set di utensili universali 20 pezzi, Numero di utensili: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	680156 20
GTIN	4062406301439
Classe articolo	61H

Descrizione**Uso:**

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e 2 chiusure a scatto. Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Fornitura:

flessometro finestrella lettura diretta: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5

Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9 (9 pezzi)

Giraviti a intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660030 Dim. 2,5; 4; 5,5

Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667690 Dim. 1; 2

Pinza combinata: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160

Martello per meccanica: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 200

Forbici da lavoro: 1 pz. n. art. 769240 Dim. 175

Chiavi regolabili: 1 pz. n. art. 813501 Dim. 180

Coltelli multiuso con lame preincise a settori: 1 pz. n. art. 845020

Nota:**Fornitura completa.**

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 2x3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 2x6/1 (non incluse nella fornitura).

Riempimento di un cassetto in G: 8x20

Lunghezza: 510 mm

Larghezza: 294 mm

Altezza: 61 mm

Descrizione tecnica

Larghezza	294 mm
Altezza	61 mm
Lunghezza	510 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Numero pezzi	20
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2,5 mm	660030 2,5
Coltello multiuso con impugnatura in bimateriale con 3 lame, 18 mm	845020
Chiavi regolabili Lunghezza complessiva 180 mm	813500 180
Pinza cromata, con impugnatura in bimateriale Lunghezza complessiva 160 mm	700940 160
Martello da fabbro con colletto salvamanico Peso senza manico 200 g	750110 200
Inserto in espanso PUR Per assortimento 680156	630304 680156
Chiavi regolabili Lunghezza complessiva 180 mm	813501 180
Forbici da lavoro con rivestimento in titanio Lunghezza complessiva 175 mm	769240 175
Box modulare Modello 4	630305 4
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2	667690 2

Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660030 5,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 4 mm	660030 4
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta esecuzione cromata Numero di giraviti 9	627132 9
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 1	667690 1
Box modulare Modello 4-1	630310 4-1
Chiavi regolabili Lunghezza complessiva 250 mm	813501 250
Inserto in espanso PUR Per assortimento 680155	630304 680155
680156-20	630302 680156-20
680156-20	630303 680156-20
680155-20	630302 680155-20