

Per filettatura metrica	M3 – M12
Altezza	58 mm
Lunghezza	418 mm
Larghezza	229 mm
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di prodotto	Filiere

Accessori

Punta elicoidale in HSS N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114150 5
Punta elicoidale in HSS N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114150 6,8
Filiere 6g M M4	140300 M4
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X7 mm	149310 20X7
Set di maschi a mano M M4	130150 M4
Set di maschi a mano M M5	130150 M5
Filiere 6g M M10	140300 M10
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 30X11 mm	149310 30X11
Punta elicoidale in HSS N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2	114150 10,2
Set di maschi a mano M M6	130150 M6
Set di maschi a mano M M8	130150 M8
Set di maschi a mano M M10	130150 M10
3X60	664300 3X60
Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 85 mm	148700 85
Filiere 6g M M8	140300 M8
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X5 mm	149310 20X5
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 25X9 mm	149310 25X9
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 38X14 mm	149310 38X14

Contafiletti Per filettatura M/W	477000 M/W
Filiere 6g M M5	140300 M5
Filiere 6g M M3	140300 M3
Set di maschi a mano M M3	130150 M3
Punta elicoidale in HSS N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114150 3,3
Punta elicoidale in HSS N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114150 4,2
Punta elicoidale in HSS N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114150 2,5
Filiere 6g M M12	140300 M12
Filiere 6g M M6	140300 M6
Punta elicoidale in HSS N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114150 8,5
Giramaschi, regolabile Modello 2	148410 2
Giramaschi, regolabile Modello 1	148410 1
Cassetta in lamiera vuota per set per filettatura Per filettatura metrica M3-12	145605 M3-12
Set di maschi a mano M M12	130150 M12