



Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare, Per filettatura metrica: M3-12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Classe articolo	12K

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di metallo con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in supporti singoli. All'apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi i singoli prodotti.

Contenuto:

cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130250: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cad. 1 filiera n. art. 140330: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cad. 1 punta elicoidale n. art. 114030: Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1; 2

1 portautensili con cricchetto n. art. 148700: Dim. 85

cad. 1 girafiliera n. art. 149310: Dim. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 contafiletta n. art. 477000: Dim. M/W

1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60

Descrizione tecnica

Per filettatura metrica	M3 – M12
-------------------------	----------

Altezza	55 mm
Lunghezza	416 mm
Larghezza	221 mm
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di prodotto	Filiere

Accessori

Filiere6g M M8	140330 M8
Set di maschi a mano M M5	130200 M5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8	114030 8
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 30X11 mm	149310 30X11
Filiere6g M M4	140330 M4
Giramaschi, regolabile Modello 2	148410 2
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X7 mm	149310 20X7
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114030 3,3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114030 5
Set di maschi a mano M M6	130200 M6
Filiere6g M M10	140330 M10
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2	114030 10,2
Filiere6g M M12	140330 M12
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114030 8,5
Filiere6g M M5	140330 M5
Set di maschi a mano M M12	130150 M12

Filiera 6g M M6	140330 M6
Contafilietti Per filettatura M/W	477000 M/W
Set di maschi a mano M M8	130200 M8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114030 2,5
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 38X14 mm	149310 38X14
Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 85 mm	148700 85
Set di maschi a mano M M10	130200 M10
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 25X9 mm	149310 25X9
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X5 mm	149310 20X5
Set di maschi a mano M M3	130200 M3
Set di maschi a mano M M12	130200 M12
Filiera 6g M M3	140330 M3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114030 4,2
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6	114030 6
Giramaschi, regolabile Modello 1	148410 1
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114030 6,8
Cassetta in lamiera vuota per set per filettatura Per filettatura metrica M3-12	145610 M3-12