

Garant
Assortimento per filettare con maschi unici, Per filettatura metrica: M3-12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Classe articolo	11K

Descrizione
Esecuzione:

Robusta cassetta di metallo con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in supporti singoli. All'apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi i singoli prodotti.

Contenuto:

cad. 3 maschi unici n. art. 131450: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cad. 1 filiera n. art. 140300: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

cad. 1 punta elicoidale n. art. 114150: Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1; 2

1 portautensili con cricchetto n. art. 148700: Dim. 85

cad. 1 girafiliera n. art. 149310: Dim. 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14

1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W

1 giravite n. art. 664300: Dim. 3x60

Descrizione tecnica

Per filettatura metrica	M3 – M12
Lunghezza	420 mm

Altezza	55 mm
Larghezza	223 mm
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Tipo di prodotto	Filiere

Accessori

Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114150 2,5
Filiere6g M M8	140300 M8
Contafilotti Per filettatura M/W	477000 M/W
Maschio unicoesecuzione corta M M10	131450 M10
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2	114150 10,2
Filiere6g M M5	140300 M5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114150 4,2
Filiere6g M M12	140300 M12
Filiere6g M M3	140300 M3
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114150 8,5
Filiere6g M M6	140300 M6
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X7 mm	149310 20X7
Giramaschi con mandrino a cricchetto Lunghezza complessiva 85 mm	148700 85
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 30X11 mm	149310 30X11
Maschio unicoesecuzione corta M M5	131450 M5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114150 5
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 20X5 mm	149310 20X5
Filiere6g M M4	140300 M4
Giramaschi, regolabile Modello 2	148410 2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114150 3,3

Maschio unicoesecuzione corta M M4	131450 M4
Maschio unicoesecuzione corta M M12	131450 M12
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114150 6,8
Filiere6g M M10	140300 M10
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 25X9 mm	149310 25X9
Giramaschi, regolabile Modello 1	148410 1
Maschio unicoesecuzione corta M M8	131450 M8
Portafiliera Per Ø filiera × Altezza 38X14 mm	149310 38X14
Maschio unicoesecuzione corta M M6	131450 M6
Maschio unicoesecuzione corta M M3	131450 M3
Cassetta in lamiera vuota per set per filettatura Per filettatura metrica M3-12	145605 M3-12