

 Atlas Copco

Trapano pneumatico, Modello: D2163Q



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

Serie di trapani potenti e molto silenziosi a pistola con un diametro di perforazione fino a 13 mm nell'acciaio. La guida di scarico dell'aria nell'impugnatura impedisce che i trucioli di foratura formino mulinelli. Con mandrino autoserrante. Trapano angolare con misura angolare di 115 / 25 mm.

Fornitura:

Incluso **mandrino autoserrante**.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 10 mm
Rumorosità	78 dB(A)

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Lunghezza	242 mm
Potenza fornita	330 W
Fabbisogno massimo d'aria	540 l/min
Numero massimo giri	0 - 2000 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	D2163Q
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Peso	1,1 kg
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Trapano