

Garant GRIDLINE

**Telaio con strutture portanti su ruote per banco da lavoro Ready-to-go
altezza 850 mm, Dimensioni utili larghezza / Modello: 1200/2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927245 1200/2
GTIN	4062406304553
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Fondo per l'assemblaggio di un banco da lavoro Ready-to-go, incluse strutture portanti con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, grigia, che non lascia tracce. Portata dei fondi mobili fino a 600 kg (banco da lavoro compreso il contenuto).

Per:

Adatto per altezza corpo 600 mm. Per il montaggio di 2 corpi 24G.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

I banchi da lavoro mobili devono essere dotati di cassette con sblocco di sicurezza a una mano. Non per banchi da lavoro con corpo aperto arretrato.

Descrizione tecnica

Altezza	800 mm
Serie	Ready-to-go
Profondità	700 mm
Larghezza	1300 mm

Ø Ruota	125 mm
Per profondità piano	750 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrello