

Garant GRIDLINE

**Telaio con strutture portanti su ruote per banco da lavoro Ready-to-go  
altezza 950 mm, Dimensioni utili larghezza / Modello: 1800/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927265 1800/3
GTIN	4062406304614
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Fondo per l'assemblaggio di un banco da lavoro Ready-to-go, incluse strutture portanti con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, grigia, che non lascia tracce. Portata dei fondi mobili fino a 600 kg (banco da lavoro compreso il contenuto).

**Per:**

Adatto per altezza corpo 700 mm. Per il montaggio di 3 corpi 24G.

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

I banchi da lavoro mobili devono essere dotati di cassette con sblocco di sicurezza a una mano. Non per banchi da lavoro con corpo aperto arretrato.

**Descrizione tecnica**

Serie	Ready-to-go
Larghezza	1900 mm
Profondità	700 mm
Altezza	900 mm
Per profondità piano	750 mm

Ø Ruota	125 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrello