

Garant GRIDLINE

**Telaio con strutture portanti su ruote per banco da lavoro Ready-to-go
altezza 850 mm, Dimensioni utili larghezza / Modello: 1000mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 927245 1000 |
| GTIN | 4062406304546 |
| Classe articolo | 9GG |

Descrizione**Esecuzione:**

Fondo per l'assemblaggio di un banco da lavoro Ready-to-go, incluse strutture portanti con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, grigia, che non lascia tracce. Portata dei fondi mobili fino a 600 kg (banco da lavoro compreso il contenuto).

Per:

Adatto per altezza corpo 600 mm. Per il montaggio di 1 corpo 16G e un corpo 24G.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

I banchi da lavoro mobili devono essere dotati di cassetti con sblocco di sicurezza a una mano. Non per banchi da lavoro con corpo aperto arretrato.

Descrizione tecnica

| | |
|------------|-------------|
| Serie | Ready-to-go |
| Profondità | 700 mm |
| Altezza | 800 mm |
| Larghezza | 1100 mm |

| | |
|------------------------|---|
| Ø Ruota | 125 mm |
| Per profondità piano | 750 mm |
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Carrello |