



Lampada a batteria, Modello: IF4R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081272 IF4R
GTIN	4058205016209
Classe articolo	04B

Descrizione

Esecuzione:

Fissare, bloccare, sistemare – la compatta lampada da lavoro iF4R è facile da trasportare e permette sempre di avere le mani libere quando serve. Con i suoi cinque livelli di luminosità, questa lampada da lavoro ricaricabile si adatta perfettamente alle vostre esigenze: grazie al magnete, alla base di appoggio flessibile e all'impugnatura, si avrà sempre luce nel punto richiesto. Grazie alla funzione power bank integrata, la lampada da lavoro iF4R non solo illumina fino a 15 ore, ma è in grado di ricaricare anche il vostro dispositivo mobile.

- **Particolarmente compatta.**
- **Il magnete integrato consente di fissare facilmente il dispositivo sulle superfici metalliche (ad es. supporti in acciaio).**
- **Cinque livelli di luminosità con una potenza luminosa fino a 2500 Lumen.**
- **Funzione power bank integrata per caricare telefoni cellulari e altri dispositivi mobili.**
- **Dissipatore di calore efficiente per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Grado di protezione IP: IP 54

Zona ATEX: Nessuna

Corrente d'illuminazione: 200 - 2500 lm

Durata: 1,3 - 15 h

Valore CRI: 80

Numero di batterie contenute: 2

Tipo di batteria: Ioni di litio

Descrizione tecnica

Temperatura cromatica	5400 - 6600 K
Zona ATEX	Nessuna
Durata	1,3 - 15 h
Lunghezza complessiva	235 mm
Valore CRI	80
Tensione batteria	3,7 V
Corrente di illuminazione	200 - 2500 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lampadine	Modulo LED
Peso	1060 g
Grado di protezione IP	IP 54
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Capacità batteria	8 Ah
Altezza complessiva	111 mm
Larghezza complessiva	44 mm
Denominazione originale prodotto	iF4R
Tipo di prodotto	Lampade