

Garant

Mandrino portautensili a calettare Forma AD con foro per il lubrorefrigerante, BT 30 corto, Ø di serraggio D1: 6mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303407 6
GTIN	4062406285913
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da Ø 6).**
- **Dim.3–5 per HM, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	21 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Esterno D	27 mm
Adattatore	BT 30 corto
Norma attacco	JIS B6339

Norma attacco	JIS B6339
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 30	354225 30
Adattatore di raffreddamento lungo4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354236 6-9
Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 30	308610 30
Adattatore di raffreddamento corto4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354235 6-9
Banco da lavoro	354290
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30