

**Aspiratore solidi / liquidi ATTIX, Denominazione originale prodotto: 751-11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

Aspiratori solidi / liquidi robusti e potenti con sistema flessibile di raccordo a tubo (MultiFit) per tipi di pulizia professionali. **Rendimento > 99,9%**.

- **Aspiratore industriale ultraleggero con filtro lavabile e durevole in tessuto PET,**
- **accensione graduale, ampio appoggio per utensili e presa supplementare per l'apparecchio.**

Fornitura:

Incluso tubo flessibile di aspirazione, tubo manuale piegato (tranne 560-21XC), filtro a umido ed elemento filtrante lavabile (PET), supporti per tubo flessibile e cavo. Incluso tubo piegato a mano in acciaio legato, ugello diagonale in gomma, **senza tubo flessibile di scarico.**

Nota:

Altri aspiratori di sicurezza per ogni classe di pericolo (polveri nocive per la salute o esplosive) disponibili su richiesta (classe L, M, H).

Descrizione tecnica

Lunghezza tubo flessibile aspirazione	4 m
Larghezza	580 mm

Denominazione originale prodotto	ATTIX 751-11
Lunghezza	605 mm
Numero di turbine	1
Portata d'aria	60 l/s
Lunghezza cavo	7,5 m
Ø Tubo flessibile	36 mm
Volume del serbatoio	70 l
Peso	25 kg
Rumorosità	57 dB(A)
Potenza assorbita	1500 W
Depressione	230 mbar
Rendimento	99,9 %
Altezza	970 mm
Particolarità	Ultrasilenzioso
Sistema filtrante	Filtro in tessuto PET
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

Accessori

Ugello per tubo obliquo in gomma Denominazione originale prodotto 7868	078546 7868
Bocchetta pavimenti, larghezza 400 mm Denominazione originale prodotto 3666	078555 3666
Set per officina Denominazione originale prodotto ATTIX5	078543 ATTIX5
Set di sacchetti filtranti 5 pezzi Per modello di aspiratore 751	078549 751
Cestino per trucioli Denominazione originale prodotto ATTIX7	078544 ATTIX7
Filtri di ricambio Per modello di aspiratore 751	078548 751

Set di tubi flessibili aspiratrucioli Denominazione originale prodotto DN50	078545 DN50
Prolunga in acciaio legato Denominazione originale prodotto 8074	078556 8074
Bocchetta fessure Denominazione originale prodotto 7102	078547 7102