

**DYMO****Etichettatrice, Modello: LM280**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Classe articolo	08U

## Descrizione

### Esecuzione:

Etichettatrici **robuste portatili** per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite **batteria agli ioni di litio ricaricabili**, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida. LabelManager™ 280 standard per casa e ufficio, con possibilità di lavorazione supplementare da PC / Mac tramite interfaccia USB.

### Uso:

Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

### Fornitura:

Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l'uso.

### Nota:

- **Possibilità di impostare varie lingue.**
- **Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.**

## Descrizione tecnica

Colore caratteri	nero
Numero di stili	6

Layout tastiera	QWERTZ
Lunghezza	206 mm
Esecuzione taglia nastro	Manuale
Numero di caratteri visibili sul display	2×14
Numero di righe di testo	2
Modello	LM280
Larghezza nastro possibili	6; 9; 12 mm
Numero caratteri / simboli disponibili	220
Cassetta nastro adatta	D1
Numero grandezze	3
Adattatore di rete	incluso
Larghezza	108 mm
Altezza di scrittura massimo	8,1 mm
Numero corpi del carattere	2
Particolarità	USB
Peso con batteria	395 g
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Altezza	41 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Denominazione originale prodotto	Dymo 280
Tipo di prodotto	Etichettatrice

## Accessori

Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello W	085550 W
Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello T	085520 T
Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello T	085550 T
Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello R	085520 R

Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello W	085520 W
Cassetta nastro 19 mm×3,5 m nylon Modello W	085516 W
Cassetta nastro 9 mm×7 m poliestere Modello Y	085540 Y
Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere Modello W	085560 W
Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello Y	085550 Y
Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere Modello R	085560 R
Cassetta nastro 9 mm×7 m poliestere Modello W	085540 W
Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello R	085550 R
Cassetta nastro 6 mm×7 m poliestere Modello W	085530 W
Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere Modello Y	085560 Y
Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello Y	085520 Y