

Garant**Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 5×D mini, Modello: 12L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319461 12L
GTIN	4062406309244
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temperate.

Vantaggi:

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

Per:

Tutte le barre alesatrici più comuni.

Nota:

Per determinare la variante corretta di riduzioni porta barre alesatrici stabilizzate, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall'eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.

Sporgenza massima dello stabilizzatore, incl. barra alesatrice 8×D.

Stabilizzatore per barre alesatrici con 7×D oppure Ø codolo **D₂ = 25 mm disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L ₁	60 mm
Lunghezza complessiva L ₂	119 mm
Ø Attacco D ₁	12 mm
Raggio R	1,2 mm
Lunghezza codolo L _s	53 mm

Ø D ₃	40 mm
Ø Codolo D ₂	32 mm
Spostamento Z rispetto all'asse	10,5 mm
Direzione di taglio	sinistra
C	1 mm
Profondità interna fino a	5×D
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Stabilizzatore per barre alesatrici