

**Avvitatore pneumatico, Modello: W2611****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

Avvitatori reversibili con regolazione del numero di giri in struttura compatta con alloggiamento composito in fibra di vetro per un buon isolamento dal freddo. Guida di scarico dell'aria ruotabile a 360°. Lunghezza di soli 192 mm, ideale per punti stretti.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	280 min ⁻¹
\varnothing Massimo viti (8.8-12.9)	M8
Denominazione originale prodotto	W2611
Rumorosità	85 dB(A)
Peso	0,5 kg

Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Dimensione portautensile	1/4 pollici
Campo di coppia	4 - 40 Nm
Lunghezza	192 mm
Vibrazione massima a norma EN	8,8 m/s ²
Fabbisogno massimo d'aria	540 l/min
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Avvitatori