



## Lima piatta con impugnatura bicomponente, taglio 2 (mezzodolce), Lunghezza senza codolo: 200mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 510201 200    |
| GTIN            | 4009215190595 |
| Classe articolo | 56B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

#### 3 lati scolpiti; estremità tronca.

Lima con impugnatura bicomponente incorporata ed ergonomica, foro e **pratiche clip con codice colore** (rosso, verde, giallo) per consentire l'etichettatura personalizzata ad esempio dei tagli delle lime.

#### Uso:

**Lima di qualità** per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

#### Norma:

**DIN 7261 Form A**

#### Nota:

Lime senza impugnatura disponibili al n. art. 510200.

### Descrizione tecnica

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Sezione trasversale             | 20x5 mm               |
| Lunghezza senza codolo          | 200 mm                |
| Attributo del nome del prodotto | taglio 2 (mezzodolce) |
| Taglio                          | 2                     |
| Tipo di taglio                  | Mezzodolce            |
| Forma                           | A                     |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Descrizione della forma      | piatta, tronca   |
| Superfici della lima         | 3                |
| Inclusa impugnatura per lime | sì               |
| Norma                        | DIN 7261         |
| Tipo di prodotto             | Lima da officina |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | limitatamente adatta |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | limitatamente adatto |                |            |
| INOX                             | limitatamente adatto |                |            |
| GG(G)                            | idoneo               |                |            |
| CuZn                             | idoneo               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                |            |
| Legno                            | idoneo               |                |            |

### Accessori

|  |               |
|--|---------------|
| Impugnatura ergonomica bicomponente per lima<br>Lunghezza complessiva 120 mm | 519600 120    |
| Set di clip colorate 10 pezzi Colore RED                                     | 519605 RED    |
| Impugnatura ergonomica bicomponente per lima<br>Lunghezza complessiva 110 mm | 519600 110    |
| Set di clip colorate 10 pezzi Colore YELLOW                                  | 519605 YELLOW |
| Set di clip colorate 10 pezzi Colore GREEN                                   | 519605 GREEN  |