



Lima rotonda con impugnatura bicomponente, taglio 2 (mezzodolce), Lunghezza senza codolo: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	514201 200
GTIN	4009215190717
Classe articolo	56B

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Con taglio orbitale; estremità semi-tronca.

Lima con impugnatura bicomponente incorporata ed ergonomica, foro e **pratiche clip con codice colore** (rosso, verde, giallo) per consentire l'etichettatura personalizzata ad esempio dei tagli delle lime.

Uso:

Lima di qualità per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 Form F

Nota:

Lime senza impugnatura disponibili al n. art. 514200.

Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	200 mm
Diametro	7,1 mm
Attributo del nome del prodotto	taglio 2 (mezzodolce)
Taglio	2
Tipo di taglio	Mezzodolce
Forma	F

Descrizione della forma	tonda
Superfici della lima	scolpito su tutti i lati
Inclusa impugnatura per lime	sì
Norma	DIN 7261
Tipo di prodotto	Lima da officina

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		

Accessori

Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 110 mm	519600 110
Impugnatura ergonomica bicomponente per lima Lunghezza complessiva 120 mm	519600 120
Set di clip colorate 10 pezzi Colore GREEN	519605 GREEN
Set di clip colorate 10 pezzi Colore YELLOW	519605 YELLOW
Set di clip colorate 10 pezzi Colore RED	519605 RED