

Garant**Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 1.1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	642132 1.1/2
GTIN	4062406310455
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Le **aperture a tolleranze ridotte** non danneggiano le teste delle viti e i dadi. **A parete sottile** per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo **HT-Drive** che non danneggia viti e dadi.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Lunghezza	50 mm
Ø Lato uscita	50 mm
Apertura	1.1/2 pollici
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale

Tipo di prodotto

Bussola