

Garant**Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 7/8pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	642532 7/8
GTIN	4062406310547
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadri femmina con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra.

Le **aperture a tolleranze ridotte** non danneggiano le teste delle viti e i dadi. **A parete sottile** per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo **HT-Drive** che non danneggia viti e dadi.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Ø Lato uscita	29,9 mm
Apertura	7/8 pollici
Lunghezza	77 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Norma	ISO 2725-1
Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN 3124
Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN EN 3709

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale	Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie	cromato
Con profilo AS-drive	sì
Tipo di prodotto	Bussola