



Avvitatore pneumatico, Modello: W2630



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

Avvitatori reversibili con regolazione del numero di giri in struttura compatta con alloggiamento composito in fibra di vetro per un buon isolamento dal freddo. Guida di scarico dell'aria ruotabile a 360°.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Rumorosità	86 dB(A)
\varnothing Massimo viti (8.8-12.9)	M14
Denominazione originale prodotto	W2630
Misura tubo flessibile consigliata (\varnothing interno)	10 mm
Lunghezza	307 mm
Dimensione portautensile	1/2 pollici

Campo di coppia	25 - 80 Nm
Fabbisogno massimo d'aria	660 l/min
Numero massimo giri	200 min ⁻¹
Peso	1,2 kg
Vibrazione massima a norma EN	10,5 m/s ²
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Avvitatori