

DYMO
Etichettatrice, Modello: LM360D

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Classe articolo	08U

Descrizione
Esecuzione:

Etichettatrici **robuste portatili** per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite **batteria agli ioni di litio ricaricabili**, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida.

Uso:

Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

Fornitura:

Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l'uso.

Nota:

- **Possibilità di impostare varie lingue.**
- **Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Cassetta nastro adatta	D1
Esecuzione taglia nastro	Manuale
Numero di stili	7
Altezza di scrittura massimo	14,9 mm

Modello	LM360D
Numero grandezze	7
Lunghezza	150 mm
Numero di righe di testo	2
Numero corpi del carattere	3
Numero di caratteri visibili sul display	2×14
Adattatore di rete	incluso
Larghezza	197 mm
Colore caratteri	nero
Layout tastiera	QWERTZ
Numero caratteri / simboli disponibili	221
Larghezza nastro possibili	6; 9; 12; 19 mm
Peso con batteria	621 g
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Altezza	71 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Denominazione originale prodotto	Dymo 360D
Tipo di prodotto	Etichettatrice

Accessori

Cassetta nastro 6 mm×7 m poliestere Modello W	085530 W
Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello Y	085520 Y
Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello T	085520 T
Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere Modello Y	085560 Y
Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere Modello R	085560 R
Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello W	085550 W
Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello R	085520 R

Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello T	085550 T
Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello W	085520 W
Cassetta nastro 19 mm×3,5 m nylon Modello W	085516 W
Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello R	085550 R
Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere Modello W	085560 W
Cassetta nastro 9 mm×7 m poliestere Modello W	085540 W
Cassetta nastro 9 mm×7 m poliestere Modello Y	085540 Y
Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello Y	085550 Y