

**Avvitatore pneumatico, Modello: W2621****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

Avvitatori reversibili con regolazione del numero di giri in struttura compatta con alloggiamento composito in fibra di vetro per un buon isolamento dal freddo. Guida di scarico dell'aria ruotabile a 360°.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Dimensione portautensile	3/8 pollici
Peso	1,1 kg
Misura tubo flessibile consigliata (\varnothing interno)	10 mm
Numero massimo giri	170 min ⁻¹
Lunghezza	271 mm

Rumorosità	87 dB(A)
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M12
Campo di coppia	5 - 68 Nm
Fabbisogno massimo d'aria	600 l/min
Vibrazione massima a norma EN	15 m/s ²
Denominazione originale prodotto	W2621
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Avvitatori