

DYMO**Etichettatrice, Modello: LM420P**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Classe articolo	08U

Descrizione

Esecuzione:

Etichettatrici **robuste portatili** per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite **batteria agli ioni di litio ricaricabili**, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida. Stampante sottile con **tastiera ABC** e ampio display a 4 righe con retroilluminazione e anteprima di stampa. Attacco USB.

Uso:

Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

Fornitura:

Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l'uso.

Nota:

- **Possibilità di impostare varie lingue.**
- **Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Numero di caratteri visibili sul display	4x30
Numero di righe di testo	1 – 4

Esecuzione taglia nastro	Manuale
Altezza di scrittura massimo	14,9 mm
Larghezza	104 mm
Numero caratteri / simboli disponibili	325
Numero corpi del carattere	8
Lunghezza	215 mm
Cassetta nastro adatta	D1
Larghezza nastro possibili	6; 9; 12; 19 mm
Modello	LM420P
Adattatore di rete	incluso
Numero grandezze	7
Colore caratteri	nero
Numero di stili	12
Layout tastiera	ABC
Particolarità	USB
Peso con batteria	415 g
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Altezza	57 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Denominazione originale prodotto	420P
Tipo di prodotto	Etichettatrice

Accessori

Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello R	085520 R
Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere Modello R	085560 R
Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello Y	085520 Y
Cassetta nastro 9 mm×7 m poliestere Modello Y	085540 Y

Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello T	085550 T
Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere Modello W	085560 W
Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello Y	085550 Y
Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere Modello Y	085560 Y
Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello R	085550 R
Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello T	085520 T
Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello W	085520 W
Cassetta nastro 19 mm×3,5 m nylon Modello W	085516 W
Cassetta nastro 6 mm×7 m poliestere Modello W	085530 W
Cassetta nastro 9 mm×7 m poliestere Modello W	085540 W
Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello W	085550 W