

Parete divisoria di protezione con piedini in lamiera di acciaio, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	974921 1
GTIN	4062406324605
Classe articolo	92V

Descrizione

Esecuzione:

La parete divisoria funge da protezione igienica contro la dispersione dei cosiddetti droplet in caso di tosse e starnuti, riducendo pertanto al minimo il rischio di infezione per via aerea. Parete divisoria in vetro in policarbonato, 8 mm di spessore, resistente ai graffi e facile da pulire. Basi di supporto antiscivolo in lamiera di acciaio. Con vano/sezione da 100×380 mm.

Colore: trasparente.

Fornitura:

1× lastra in vetro in policarbonato, 2× basi di supporto in lamiera di acciaio.

Altezza: 950 mm

Larghezza: 700 mm

Profondità: 320 mm

Sezione - altezza: 100 mm

Sezione - larghezza: 380 mm

Spessore vetri: 8 mm

Descrizione tecnica

Profondità	320 mm
------------	--------

Peso	9 kg
Altezza	950 mm
Larghezza	700 mm
Sezione - larghezza	380 mm
Spessore vetri	8 mm
Sezione - altezza	100 mm
Tipo di prodotto	Parete divisoria di protezione