

 Atlas Copco

## Giravite pneumatico dinamometrico, Modello: S2305



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al  $\varnothing$  interno indicato del tubo flessibile.

Giravite estremamente versatile con mandrino con cambio rapido a esagono incassato da 1/4 pollice per lame E 6,3 (vedi n. art. 674200 e succ.), convertibile per **rotazione oraria e antioraria**.

#### Ricambi:

**Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):** sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

### Descrizione tecnica

Fabbisogno massimo d'aria	336 l/min
Rumorosità	83 dB(A)
Denominazione originale prodotto	S2305
Misura tubo flessibile consigliata ( $\varnothing$ interno)	6,3 mm
Campo di coppia	fino a 12 Nm

Numero massimo giri	750 min <sup>-1</sup>
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M8
Peso	0,9 kg
Lunghezza	198 mm
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Attacchi per bit	F 6,3
Tipo di prodotto	Avvitatori