

 Atlas Copco

Avvitatore a impulsi pneumatico, Modello: S2450P



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079165 S2450P
GTIN	7322590017057
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono a una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

- **Limitatore di coppia preciso e resistente all'usura.**
- **Elevata precisione dinamometrica.**

Particolarmente adatto per avvitare in serie con portalamo a cambio rapido per lame E 6,3 (vedi n. art. 674200 e succ.).

Senza olio – non è necessario nessun oliatore pneumatico supplementare.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Misura tubo flessibile consigliata (\varnothing interno)	10 mm
Denominazione originale prodotto	S2450P
Vibrazione massima a norma EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Fabbisogno massimo d'aria	360 l/min

Campo di coppia	2,4 - 5 Nm
Forma	Pistola
Peso	1,1 kg
Dimensione portautensile	1/4 pollici
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M5
Rumorosità	78 dB(A)
Numero massimo giri	1100 min ⁻¹
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Avvitatori