

**DYMO****Etichettatrice, Modello: 4200**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085500 4200
GTIN	3501170955970
Classe articolo	08U

## Descrizione

### Esecuzione:

Etichettatrici **robuste portatili** per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite **batteria agli ioni di litio ricaricabili**, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida. **Robusta stampante industriale per etichette** per siglatura rapida di cavi, campi di comando, scaffali, ecc. **Tasti ad accesso diretto** per caratteri utilizzati di frequente nell'elettrotecnica.

### Uso:

Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

### Fornitura:

Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l'uso. **Senza batteria né alimentatore.**

### Nota:

- **Possibilità di impostare varie lingue.**
- **Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.**

## Descrizione tecnica

Adattatore di rete	Accessori
Layout tastiera	QWERTZ

Cassetta nastro adatta	RHINO
Larghezza	127 mm
Lunghezza	181 mm
Colore caratteri	nero
Numero grandezze	7
Altezza di scrittura massimo	13 mm
Numero corpi del carattere	2
Esecuzione taglia nastro	Manuale
Modello	Rhino 4200
Larghezza nastro possibili	6; 9; 12; 19 mm
Numero di stili	5
Numero di caratteri visibili sul display	11
Numero di righe di testo	1 – 4
Numero caratteri / simboli disponibili	50
Particolarità	Memoria a etichette
Peso con batteria	770 g
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Altezza	62 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Denominazione originale prodotto	Rhino 4200
Tipo di prodotto	Etichettatrice

## Accessori

Cassetta nastro 12 mm x 3,5 m nylon Modello W	085515 W
Cassetta nastro 12 mm x 5,5 m vinile Modello W	085517 W
Adattatore di rete per n. art. 085500	085570