

**Garant****Armadio portavaschette senza ante, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	945009 2000
GTIN	4062406331993
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio portavaschette 30x11G. Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Per ripiani per armadi a profondità ridotta GridLine vedi n. art. 944061, 944065.

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Larghezza in G	30
Peso	45 kg
Larghezza	750 mm
Frontalini armadio	aperto
Altezza	2000 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	no

Profondità in G	11
Altezza utile	1845 mm
Profondità	275 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio portavaschette