

Ansell**Set di guanti monouso TouchNTuff® 93-250, Misure guanti da lavoro: 10-S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094723 10-S
GTIN	076490471255
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Set di guanti monouso **in scatola**. Categoria III. Senza polvere.

TouchNTuff® 93-250. Senza lattice - nessun rischio di allergia di tipo I. Ansell Grip Technology. AQL 1,5 (EN374-2).

Norma:

EN 374

Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374

Colore: grigio

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Categoria di protezione	Categoria III
Tempo di permeazione per acido solforico al 50%	>480 min
Tempo di permeazione per dimetilsolfossido al 99%	<10 min
Tipo di guanto	Guanto monouso

Tempo di permeazione per cicloesano al 99%	>480 min
Serie	TouchNTuff®
Tempo di permeazione per etanolo al 95%	10-30 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 %	>480 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99%	60-120 min
Spessore (parete)	0,12 mm
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
EN 374:2016	modello B (JKPT)
Materiale	Nitrile
Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Spessore	0,13 mm
Lunghezza	245 mm
Contenuto	100
Colore	grigio
Tipo di prodotto	Guanto monouso