



Assortimento VDE "speedE® II", set 1, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667268 1
GTIN	4010995443184
Classe articolo	60N

Descrizione

Esecuzione:

Modalità di lavoro più rapida grazie all'avvitamento elettronico mediante 2 livelli di potenza: 0,4 Nm e 1,0 Nm. In questo modo vengono offerte nuove possibilità di applicazione. Per entrambi i livelli di potenza è integrata una funzione di protezione del materiale che disattiva la fase di avvitamento una volta raggiunta la coppia di serraggio di 0,4 Nm e/o 1,0 Nm. Possibilità di serraggio ulteriore a mano senza cambio di presa mediante cricchetto elettronico. La forza manuale dell'utilizzatore determina la coppia di serraggio massima. Il LED ad anello integrato garantisce un'illuminazione ottimale della vite durante la fase di avvitamento. Supporti e lame **interamente isolati fino a 1000 V** a norma **DIN EN 6000 / VDE 0682-201**.

Fornitura:

Impugnatura per giraviti speedE® II
1× slimBit SL 0,6×3,5; lunghezza lama: 75 mm.
1× PowerBit SL/PZ2; lunghezza lama: 75 mm.
Caricabatterie USB (senza adattatore di rete).
2x batterie agli ioni di litio ricaricabili.
In robusto astuccio di plastica L-BOXX® Mini

Descrizione tecnica

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
-------	---------------------------------

Riposte in	Astuccio in plastica
Tipo di batteria	Ioni di litio
Coppia di serraggio massima	1 Nm
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio
Numero pezzi	7
Numero di batterie contenute	2
Batteria intercambiabile	sì
Tensione batteria	4,2 V
Capacità batteria	1,5 Ah
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Giravite