

**Trapano a massa battente a batteria, Modello: 71150864****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Classe articolo	03F

**Descrizione****Esecuzione:**

Potente avvitatore a percussione a batteria con **motore senza spazzole e regolazione della coppia su 6 livelli**. Robusto meccanismo interamente in metallo e praticità ergonomica grazie al supporto morbido.

- **Attacco quadro da 3/4 pollice.**
- **Coppia max. 1050 Nm.**
- **con interfaccia MultiVolt.**

**Fornitura:**

**Senza batteria e caricabatterie**, inclusa L-BOXX. **Senza batteria e senza caricabatterie**, con valigetta di trasporto.

**Nota:**

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

**Descrizione tecnica**

Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Numero di batterie contenute	0

Coppia massima	1050 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M27
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Numero di colpi	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Tensione batteria	12 V
Tensione batteria	18 V
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Denominazione originale prodotto	ASCD 18-1000
Dimensione portautensile	3/4 pollici
Vibrazione massima a norma EN	12,9 m/s <sup>2</sup>
Peso	3 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

## Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE12 V	073835 FE12
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073835 FE18
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE12 V	073837 FE12