



Smussatrice a conduzione manuale, Modello: KFH17-15R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Per realizzare smussi e raggi su materiali piatti, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni e profili di contorni e per arrotondare fori.

Smussatrice universale con tecnologia Booster per una preparazione ottimale dei punti di saldatura e per la predisposizione dei successivi rivestimenti. Lavorare senza affaticarsi con FEIN **ErgoGrip**. Smussatrice per bordi fino a 15 mm di spessore.

Inclusa **tecnologia a molla**: smorzamento delle forze di rotazione e pertanto maggiore sicurezza di lavoro grazie al ridotto numero di vibrazioni.

Fornitura:

1 macchina (senza testina di fresatura, rullo di guida e inserti), 6 viti di serraggio, 1 pasta di rame, 1 chiave a brugola da 5 mm, 1 giravite per viti Torx TX 15, 1 valigetta portautensili in plastica.

Nota:

Gli accessori necessari sono disponibili nel nostro eShop a partire da n. art. 078136 – 078138.

Descrizione tecnica

Peso	6,4 kg
Potenza assorbita	1700 W
Raggio	3 mm
Denominazione originale prodotto	KFH 17-15 R
Lunghezza cavo	4 m

Ø Disco	137 mm
Angolo dello smusso	30 grado
Angolo dello smusso	45 grado
Numero di giri/min. a vuoto	2300 - 7500 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Sbavatrici e smussatrici

Accessori

Set di inserti Modello 6430200401	078138 6430200401
Set di inserti Modello 6430200601	078138 6430200601
Rullo di guida Modello 6430300401	078136 6430300401
Set di viti di bloccaggio per fresa rifilatrice Modello 3135007500	078139 3135007500
Rullo di guida Modello 6430300201	078136 6430300201
Fresa rifilatrice Modello 6430100401	078137 6430100401