



Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 12,0 V, Modello: M12SLED



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

073210 M12SLED

GTIN

Classe articolo

07A

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata. Torcia con 2 livelli di luminosità. Portata massima di 650 metri.

Torcia portatile a LED da 12 V con **tecnologia TRUEVIEW™**.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Per:

Batterie Milwaukee 12 V MB12.

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Descrizione tecnica

Alimentazione

Alimentazione a batteria

Numero di batterie contenute	15
Durata	8 h
Grado di protezione IP	IP 54
Zona ATEX	Nessuna
Denominazione originale prodotto	M12SLED-0
Corrente di illuminazione	750 lm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	12 V
Corrente di illuminazione Livello 2	400 lm
Distanza di illuminazione	650 m
Attributo del nome del prodotto	12,0 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

Accessori

Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Starter set a batteria Modello M12NRG4	073839 M12NRG4
Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
Caricabatterie Modello M1218SC	073840 M1218SC
Sistema agli ioni di litio M12B6 Tipo batteria MB12	073829 MB12