

**Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 18 V, Modello: M18TAL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Classe articolo	07A

**Descrizione****Esecuzione:**

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata. Questa lampada da lavoro offre un'illuminazione completa a 360° e risulta essere quindi la soluzione ideale per l'illuminazione diffusa e i lavori sopratesta.

**Per:**

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

**Fornitura:**

**Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.**

**Descrizione tecnica**

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Denominazione originale prodotto	M18TAL-0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione	2200 lm
Numero di batterie contenute	15

Corrente di illuminazione Livello 2	1100 lm
Zona ATEX	Nessuna
Tensione batteria	18 V
Attributo del nome del prodotto	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

## Accessori

Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG55	073830 M18HNRG55