

Garant

Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSSE-PM, TiN, MF: 18X1,5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	139265 18X1,5
GTIN	4045197509581
Classe articolo	11H

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2174 (\approx DIN 374). **Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.**

Una **forma poligonale innovativa** consente un ampio spettro di utilizzo. La **struttura multifunzionale a strati** raggiunge il **massimo di durata** anche con **materiali ad elevata resistenza**.

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø codolo D_s : 14 mm

Quadro del codolo □: 11 mm

Ø preforo con valore indicativo: 17,35 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	18 mm
Numero di scanalature per i trucioli	8
Numero taglienti Z	8
Ø codolo D_s	14 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø preforo con valore indicativo	17,35 mm

Profondità filettatura	54 mm
Passo della filettatura	1,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Misura del filetto	M18×1,5
Rivestimento	TiN
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a rullare