



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 38 pezzi, Modello: 38



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630345 38
GTIN	4018754323241
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2,5 – M8. Per poligono esterno Torx® con filettatura M3 – M8. Per viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8. Per poligono interno Torx® con filettatura M2,5 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

Bussole con bocca poligonale: 10 pz. n. art. 630950 Dim. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bussole per poligono esterno Torx®: 6 pz. n. art. 631500 Dim. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Bussole per viti Phillips: PH1; PH2

Bussole per esagono incassato: 5 pz. n. art. 631710 Dim. 3; 4; 5; 6; 8

Inserti avvitatore per poligono interno Torx®: 9 pz. n. art. 631801 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Leva a T QR: 1 pz. n. art. 633050 Dim. 116

Impugnatura QR: 1 pz. n. art. 632950 Dim. 150

Prolunghe QR: 2 pz. n. art. 632545 Dim. 50; 150

Snodo cardanico QR: 1 pz. n. art. 633550 Dim. 1/4

Cricchetto QR: 1 pz. n. art. 632355 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Numero pezzi	38
Campo apertura bussola poligonale	5-13 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Campo apertura chiave esagonale	3-8 mm
Dimensione apertura	Metrica
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3124
Materiale	Acciaio al cromo
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	227 mm
Larghezza	131 mm
Altezza	57 mm
Superficie	cromata (resistente al distacco)
Con QuickRelease	sì
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 5 mm

631710 5

Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX20	631801 TX20
Bussola poligonale, 1/4 pollice Apertura 13 mm	630950 13
Bussola poligonale, 1/4 pollice Apertura 10 mm	630950 10
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX25	631801 TX25
Prolunga, 1/4 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 50 mm	632545 50
Cricchetto reversibile con dentatura fine, 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido QuickRelease Modello 1/4	632355 1/4
Bussola poligonale, 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	630950 5,5
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 3 mm	631710 3
Impugnatura a T, 1/4 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 116 mm	633050 116
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631000 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631000 7
Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E8	631500 E8
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX30	631801 TX30
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX9	631801 TX9
Impugnatura, 1/4 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 150 mm	632950 150
Snodo cardanico da 1/4 pollice QuickRelease Modello 1/4	633550 1/4
Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E7	631500 E7
Prolunga, 1/4 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 150 mm	632545 150
Bussola poligonale, 1/4 pollice Apertura 11 mm	630950 11
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX8	631801 TX8
	631710 6

Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 6 mm

Bussola poligonale, 1/4 pollice Apertura 8 mm 630950 8

Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX15 631801 TX15

Bussola poligonale, 1/4 pollice Apertura 6 mm 630950 6

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm 631000 13

Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX10 631801 TX10

Bussola poligonale, 1/4 pollice Apertura 7 mm 630950 7

Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX27 631801 TX27

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm 631000 9

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E10 631500 E10

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E4 631500 E4

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm 631000 6

Bussola poligonale, 1/4 pollice Apertura 5 mm 630950 5

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm 631000 11

Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 8 mm 631710 8

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E5 631500 E5

Bussola poligonale, 1/4 pollice Apertura 9 mm 630950 9

Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX40 631801 TX40

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm 631000 10

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm 631000 12

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm 631000 8

Bussola poligonale, 1/4 pollice Apertura 12 mm 630950 12

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E6 631500 E6

Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 4 mm

631710 4