

Garant GRIDLINE

**Armadio portascoppe Larghezza 40G con ante battenti in lamiera piena,
Altezza mm / Modello: 2000-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	987031 2000-1
GTIN	4062406338930
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio universale per riporre abiti, detergenti e apparecchi per la pulizia. Possibilità di montare ripiani zincati con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con **serratura a cilindro**. Zoccolo di livellamento con 4 piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento. Portata del ripiano 25 kg. Foro 9x9 mm con passo da 37 mm per **l'inserimento di ganci e supporti Easyfix** (nel Gruppo 95).

Fornitura:

Pratica suddivisione con 3 ripiani larghezza 20G. Ripiano supplementare larghezza 20G con barra appendiabiti (con 3 ganci).

Fornitura:

Barra appendiabiti con ganci n. art. 940610: 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata**.

Nota:

Gli armadi portascoppe sono compatibili con tutti gli armadi GridLine (profondità 20G) e possono essere abbinati tra loro in base alle proprie esigenze. Per ulteriori accessori come ripiani e cassette vedi Gruppo 94.

Descrizione tecnica

Larghezza	1000 mm
Peso	84 kg
Altezza utile	1840 mm
Altezza	2000 mm
Profondità	500 mm
Larghezza in G	40
Profondità in G	20
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	25 kg
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per detergenti

Accessori

Barra appendiabiti con ganci Per larghezza armadio / Armadietto in G 40

940610 40