

Lampada da tavolo a LED, Modello: 12



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 928653 12 |
| GTIN | 7612176079730 |
| Classe articolo | 97G |

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da tavolo a LED ad elevata efficienza energetica, in alluminio, in grado di garantire un'illuminazione omogenea su tutta la superficie, senza ombre né riflessi. Regolazione della luminosità su 5 livelli tramite il tasto di comando situato sulla testa della lampada, con funzione Memory. Con base di appoggio stabile in alluminio, Ø base 180 mm. Temperatura cromatica bianco neutro di 4.000 K.

Il corpo illuminante è dotato di luci a LED, non sostituibili.

Durata: 20.000 ore.

Altezza massima: 570 mm.

Sporgenza massima: 740 mm.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|---------------|
| Luce colorata | bianco neutro |
| Altezza corpo lampada | 22,5 mm |
| Numero di LED | 24 |
| Potenza assorbita | 12 W |

| | |
|-------------------------------|--|
| Lunghezza corpo lampada | 425 mm |
| Lampadine | Lampada LED |
| Lampadine sostituibili | no |
| Larghezza corpo lampada | 46 mm |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Sporgenza braccio di supporto | 470 mm |
| Temperatura cromatica | 4000 K |
| Interruttore On/Off | sì |
| Tipo di prodotto | Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro |