

Braccio orientabile multicomfort per il fissaggio al tavolo, Numero di snodi: 1**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928294 1
GTIN	4009729068304
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Braccio orientabile tridimensionale per monitor in alluminio e plastica, con molla a gas per posizionare il monitor in modo pratico ed ergonomico. Brandeggio orizzontale di 180° e verticale di 75° nonché monitor inclinabile. Possibilità di collocare il monitor in posizione orizzontale. Facile montaggio del monitor tramite QuickRelease utilizzando una mano sola. Guida cavi con copertura in plastica. Il fissaggio è possibile in diversi modi su piani spessi da 10 a 50 mm (morsetto, sul foro passacavi e mediante apposita staffa da avvitare). Larghezza monitor max. 656 mm o 27 pollici. Ruotabile di 360° con arresto regolabile a 180°.

Uso:

Schermi piatti con standard di fissaggio VESA 75/100, da 2 a 7 kg.

Verniciatura:

Argento.

Descrizione tecnica

Sporgenza braccio orientabile	333 mm
Movimento tastatore	360 grado
Portata	2 - 7 kg

Angolo di oscillazione	75 grado
Tipo di prodotto	Supporto per monitor/tastiera