

Doppio braccio orientabile multicomfort per fissaggio al tavolo, Numero di snodi: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	928298 2
GTIN	4009729068502
Classe articolo	91P

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile tridimensionale per monitor in alluminio e plastica, con molla a gas per posizionare il monitor in modo pratico ed ergonomico. Inclinazione orizzontale di 180° e verticale di 75° nonché monitor inclinabile. Possibilità di collocare il monitor in posizione orizzontale.

Facile montaggio del monitor tramite QuickRelease con utilizzo con una mano. Guida cavi con copertura in plastica. Fissaggio flessibile (tramite morsetto o foro passacavi o avvitatura) per piani di lavoro spessi 10 – 50 mm.

Larghezza monitor max. 656 mm o 27 pollici. Ruotabile di 360° con arresto regolabile a 180°.

Uso:

Schermi piatti con standard di fissaggio VESA 75/100, da 2 a 7 kg.

Verniciatura:

Argento.

Descrizione tecnica

Sporgenza braccio orientabile	333 mm
Angolo di oscillazione	75 grado
Movimento tastatore	360 grado

Numero di snodi	2
Portata	2 - 7 kg
Tipo di prodotto	Supporto per monitor/tastiera