

## Garant

### Adattatore a cambio rapido, fresa modulare filettata per filetto interno ER25, Filettatura M: M8



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319779 M8
GTIN	4062406343682
Classe articolo	31V

#### Descrizione

##### Esecuzione:

- Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.
- In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.

##### Vantaggi:

Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell'adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.

Impiego multiflessibile:

- cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.
- Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.

##### Uso:

Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.

Precisione della concentricità radiale:  $\leq 3$

Ø esterno D: 41 mm

Sporgenza totale Dim. A: 14,9 mm

#### Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	14,9 mm
-------------------------	---------

Passaggio interno per LR	sì
Precisione della concentricità radiale	$\leq 3$
Ø esterno D	41 mm
Tipo di prodotto	Adattatore a cambio rapido