

Garant

Adattatore a cambio rapido, fresa modulare filettata per filetto interno ER25, Filettatura M: M10



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319779 M10 |
| GTIN | 4062406343699 |
| Classe articolo | 31V |

Descrizione

Esecuzione:

- Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.
- In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.

Vantaggi:

Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell'adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.

Impiego multiflessibile:

- cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.
- Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.

Uso:

Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.

Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Ø esterno D: 41 mm

Sporgenza totale Dim. A: 14,9 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------|
| Sporgenza totale Dim. A | 14,9 mm |
|-------------------------|---------|

| | |
|--|----------------------------|
| Passaggio interno per LR | sì |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 |
| Ø esterno D | 41 mm |
| Tipo di prodotto | Adattatore a cambio rapido |