

**Garant****Maschio a macchina HSS-E, vaporizzato, M: M4****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 132640 M4     |
| GTIN            | 4045197072306 |
| Classe articolo | 11H           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Guida posteriore con scanalature di lubrificazione**, ma senza scanalature per trucioli.

Dim. M1,7; M2,3; M2,6 con vecchio profilo DIN.

**Con imbocco corretto. Classe di tolleranza: ISO 2 6H**

**Descrizione tecnica**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ø Filettatura                        | 4 mm     |
| Ø Preforo                            | 3,3 mm   |
| Numero taglienti Z                   | 3        |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3        |
| Passo della filettatura              | 0,7 mm   |
| Norma                                | DIN 371  |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 4,5 mm   |
| Lunghezza complessiva L              | 63 mm    |
| Quadro del codolo □                  | 3,4 mm   |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H |
| Materiale da taglio                  | HSS E    |
| Profondità filettatura               | 12 mm    |
| Tipo di filettatura                  | M        |
| Misura del filetto                   | M4       |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Rivestimento                    | vaporizzato                             |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                |
| Norma filettatura               | DIN 13                                  |
| Forma dell'imbocco              | B                                       |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                |
| Passaggio interno per LR        | no                                      |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio             | destro                                  |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
| Colore collarino                | verde                                   |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                      |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto)     | limitatamente adatto | 13 m/min       | N          |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 15 m/min       | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 15 m/min       | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 15 m/min       | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatto | 6 m/min        | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo               | 6 m/min        | M          |
| CuZn                             | limitatamente adatto | 13 m/min       | N          |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| Olio                             | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | limitatamente adatto |                |            |