



Maschio a macchina HSS-E Forma B, TiCN, M: M3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132720 M3
GTIN	4045197072542
Classe articolo	11H

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.

Per esigenze particolarmente elevate di durezza e tenacia. **Classe di tolleranza: ISO 2 6H**

Vantaggi:

Particolarmente stabili, ottima autoguida.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

I prodotti più recenti consigliati si trovano al n. art. 132721 – 132724.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$: 56 mm

Ø gambo: 3,5 mm

Ø preforo: 2,5 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø preforo	2,5 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	3 mm

Angolo d'imbocco	50 grado
Norma	DIN 371
Ø gambo	3,5 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	56 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	9 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M3
Rivestimento	TiCN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde