

**Set con calibro a corsoio digitale TWIN-CAL IP67 con asta di profondità tonda, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	405521 150
GTIN	4067263132738
Classe articolo	45A

Descrizione**Esecuzione:**

- Scorrimento facile e uniforme del corsoio sulla guida.
- Struttura robusta per una durata elevata e risultati stabili nel lungo periodo.
- Grado di protezione elevato contro polvere e liquidi.
- Di facile lettura, con ampia scala circolare ad alto contrasto.
- La lunga durata della batteria ne impedisce la frequente sostituzione.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 67
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Celle solari	no
Altezza cifre display LCD	11 mm
Lettura	0,01 mm
Spegnimento automatico	sì

Commutazione in stand-by	sì
Numero di batterie contenute	1
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Durata batterie	12000 ore
Risoluzione	mm/pollici
Limite di errore	0,03 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Lettura	0,0005 pollici
Asta di profondità	tonda
Taratura	A1
Asta di profondità	sì
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali